













Dôme plein en laiton chromé  
Chromed brass dome

Garde d'eau : 50 mm  
Depth of seal: 50 mm

Conseils d'entretien :  
Pour protéger votre installation, ne pas utiliser de produits d'entretien ou de débouchage à base d'acide sulfurique.  
Pour préserver l'éclat des pièces chromées, lors du nettoyage de votre lavabo, bien rincer y compris lors de l'utilisation de lingettes sans rinçage.  
Care recommendations :  
To protect your system, we recommend against using cleansers or drain cleaners containing sulfuric acid.

PHOTOS ARE NOT CONTRACTUAL



Designed and distributed by: WIRQUIN FRANCE, 11 rue du Château de Bel Air, 44482 Carquefou Cedex, FRANCE, Email: [sav@wirquin.com](mailto:sav@wirquin.com) | N° 0 800 009 003  
WIRQUIN LTD, Unit 3, Alpha Court, Capitol Park, Thorpe, DN8 5TZ, UNITED KINGDOM, Email: [aftercare@wirquin.co.uk](mailto:aftercare@wirquin.co.uk) | N° +44 (0)13 322 4488  
WIRQUIN ROMANIA, Bd. Metaluriei nr 78, sector 4, Bucuresti 041836, ROMANIA, Email: [aftercare@wirquin.ro](mailto:aftercare@wirquin.ro) | N° +40 (21) 318 15 49  
WIRQUIN IBERICA, Z.I. de Mundão, 3 Armazém, E 3505-455, Viseu, PORTUGAL, Email: [wirquinberica@apo.pt](mailto:wirquinberica@apo.pt) | N° +34 938767816  
WIRQUIN GALAT, Pi. 18 dec. Vinetei II - c. Lu. Rom, 5,7, 0250 St. Joan de Vilatorrada, Barcelona, SPAIN, Email: [sat@wirquin.com](mailto:sat@wirquin.com) | N° +34 938767816  
WIRQUIN MANUFACTURING, 3 Brinkfield Road, Alexander Park, Karingk, Eastern Cape 6229, SOUTH AFRICA, Email: [enquiries@wirquin.co.za](mailto:enquiries@wirquin.co.za) | N° +27 (0)42 243 6000



essentials  
by **wirquin**

FR - VIDAGE COMPLET DE LAVABO à fermeture Quick-Clac avec trop-plein  
EN - BASIN FULL KIT with quick-clac waste and overflow  
NL - COMPLETE WASTAFELAFVOER clickwaste met overloop  
ES - DESAGÜE DE LAVABO COMPLETO con cierre Quick Clac y rebosadero  
IT - SET SCARICO LAVABO A CHIUSURA QUICK-CLAC con troppo pieno  
PT - VALVULA DE LAVATÓRIO Quick Clac com respiro  
DE - KOMPLETTE ÜBERLAUFABGABENTUR WASHBECKEN mit Click-Clac-System und Überlauf  
PL - UMYWALKA PEŁNY ZESTAW z odpływem i przelewem quick-clac  
RO - KIT COMPLET PENTRU LAVABAR Quick-clac și preaplin  
RU - ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКТ ДР.П. РАКОВИНЫ с кнопкой Click-Clac с переливом  
GR - ΣΕΤ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΙΤΗΡΑ με βολ.βόξ Quick-Clac και υπερχύση  
BG - КОМПЛЕКТ ИЗПРАЗНИТЕЛ ЗА МИБЕКА с клик-клям механизъм за затваряне с преливник